

**Garant****Polclétra, gurítható, Lépcsőfokok száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935800 11
GTIN	4062406134235
Árucikk kategória	91B

**Leírás****Kivitel:**

Lépcsős létra polcokra történő felszereléshez. Ha nem használja, a létra helytakarékosan a polcnak támasztható. Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Easyfix tartó. 2 magától rögzülő befékezhető görgő, Ø 80 mm. A felső végén nyugodt járású futómű.

**Szín:**

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Minden létra **egyedi gyártmány**. A **maximális függőleges beakasztási magasságot mindig meg kell adni.**

Létrahossz: 2,95 m

Munkamagasság kb.: 3,95 m

Max. függőleges beakasztási magasság: 3,11 m

Polc magassághoz: 3000 mm

Alsó, külső szélesség: 0,6 m

Kinyúlás: 1,2 m

**Műszaki leírás**

Létrahossz	2,95 m
Súly	11,5 kg
Alsó, külső szélesség	0,6 m
Max. függőleges beakasztási magasság	3,11 m
Lépcsőfokok száma	11
Kereszttartó magassága	25 mm
Lépcsőmagasság	235 mm
Kereszttartó szélesség	73 mm
Kinyúlás	1,2 m
Munkamagasság kb.	3,95 m
Polc magassághoz	3000 mm
Termék fajtája	Polclétra

## Tartozék

Tartó végállás ütközővel Típus R	935812 R
Tartó végállás ütközővel Típus L	935812 L
GripStep lépcsőfok burkolat Hozzávaló létraméret 11	935820 11
Köztes tartó alumínium csőhöz Típus 1	935811 1
Alumínium cső, eloxált, 3000 mm hosszú Típus 1	935810 1