

**Garant****Polclétra, gurítható, Lépcsőfokok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935800 9
GTIN	4062406134228
Árucikk kategória	91B

**Leírás****Kivitel:**

Lépcsős létra polcokra történő felszereléshez. Ha nem használja, a létra helytakarékosan a polcnak támasztható. Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Easyfix tartó. 2 magától rögzülő befékezhető görgő, Ø 80 mm. A felső végén nyugodt járású futómű.

**Szín:**

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Minden létra **egyedi gyártmány.** A **maximális függőleges beakasztási magasságot mindig meg kell adni.**

Létrahossz: 2,4 m

Munkamagasság kb.: 3,5 m

Max. függőleges beakasztási magasság: 2,61 m

Polc magassághoz: 2500 mm

Alsó, külső szélesség: 0,6 m

Kinyúlás: 1 m

**Műszaki leírás**

Létrahossz	2,4 m
Max. függőleges beakasztási magasság	2,61 m
Alsó, külső szélesség	0,6 m
Súly	10,2 kg
Lépcsőfokok száma	9
Kereszttartó szélesség	73 mm
Lépcsőmagasság	235 mm
Kinyúlás	1 m
Munkamagasság kb.	3,5 m
Kereszttartó magassága	25 mm
Polc magassághoz	2500 mm
Termék fajtája	Polclétra

## Tartozék

Tartó végállás ütközővel Típus L	935812 L
Alumínium cső, eloxált, 3000 mm hosszú Típus 1	935810 1
GripStep lépcsőfok burkolat Hozzávaló létraméret 9	935820 9
Tartó végállás ütközővel Típus R	935812 R
Köztes tartó alumínium csőhöz Típus 1	935811 1