



## Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® VDE szerint szigetelt, KW, Teljes hossz: 125mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726653 125    |
| GTIN              | 4003773084099 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

#### Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szárak műanyag bevonattal **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint 1000 V-ig szigetelt** áram alatt végzett munkákhoz.

#### Szabvány:

**DIN ISO 9654**

#### Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

### Műszaki leírás

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø        | 0,2 - 1,6 mm            |
| Élhossz                                       | 9 mm                    |
| Fejszélesség                                  | 13,5 mm                 |
| Vágásteljesítmény, acélhuza, közepesen kemény | 0,2 - 1 mm              |
| Vágóél  | vágás nélkül            |
| Alapanyag                                     | Nemesacél, INOX         |
| Szabvány                                      | DIN ISO 9654            |
| Nyel  | Többkomponensű markolat |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Terméknév attribútum | KW        |
| nyitórugóval         | igen      |
| huzaltartóval        | nem       |
| Termék fajtája       | Vágó fogó |