



## Kompakt szalagcsiszoló gép GKS, Típus: 790502004



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Árucikk kategória	03H

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyteljesítményű kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz.

- **Maximális munkabiztonság ellenőrzött szikraképződéssel.**
- **Nagyon gazdaságosan beszerezhető optimális ár/érték aránnyal.**
- **Azonnal használható. Felépítés vagy összeszerelés nem szükséges.**

#### Tartalom:

1x csiszolószalag 75×2000mm (K 36 R).

#### Figyelem:

Csiszolószalagokat lásd 558310 sz.

Gyártó jelölése: GKS 75

Hálózati feszültség: 400 V

Teljesítményfelvétel: 1500 W

Maximális fordulatszám: 3000 min<sup>-1</sup>

Szalagszélesség: 75 mm

Szalaghossz: 2000 mm

### Műszaki leírás

Súly	45 kg
Gyártó jelölése	GKS 75
Teljesítményfelvétel	1500 W
Hálózati feszültség	400 V
Szalaghossz	2000 mm
Maximális fordulatszám	3000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Szalagszélesség	75 mm
Termék fajtája	Szalagcsiszoló