



Kompakt szalagcsiszoló gép GKS, Típus: 790503004



Rendelési adatok

Rendelés száma	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Árucikk kategória	03H

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz.

- **Maximális munkabiztonság ellenőrzött szikraképződéssel.**
- **Nagyon gazdaságosan beszerezhető optimális ár/érték aránnyal.**
- **Azonnal használható. Felépítés vagy összeszerelés nem szükséges.**

Tartalom:

1x csiszolószalag 75×2000mm (K 36 R).

Figyelem:

Csiszolószalagokat lásd 558310 sz.

Gyártó jelölése: GKS 75

Hálózati feszültség: 400 V

Teljesítményfelvétel: 3000 W

Maximális fordulatszám: 3000 min⁻¹

Szalagszélesség: 75 mm

Szalaghossz: 2000 mm

Műszaki leírás

Hálózati feszültség	400 V
Teljesítményfelvétel	3000 W
Gyártó jelölése	GKS 75
Szalaghossz	2000 mm
Súly	45 kg
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Szalagszélesség	75 mm
Termék fajtája	Szalagcsiszoló