

Garant GRIDLINE

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, Szekrénymagasság: 1500mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940501 1500 |
| GTIN | 4062406134297 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás

Kivitel:

A teljes készletek tartalmaznak minden alkotóelemet a GridLine szekrényekhez való szekrénybelső világítások beépítéséhez. 570 mm és 870 mm hosszú LED lámpákat tartalmaz. A csatlakozók a pólusok felcserélése ellen védettek. A teljesítményfelvétel függ a készletben lévő LED-es lámpák számától.

Lámpák: 30°-os fényszórási szöggel a csillogásmentes megvilágításhoz. Integrált mágnesek a szerkenyven belüli szabad elhelyezéshez. Névleges feszültség 24 V/DC, a fény színe kb. 6000 K, CRI 80, A+ energiaosztály.

LED-es lámpa, hossz 870 mm: teljesítményfelvétel 8,5 W, fényáram 437 lm.

LED-es lámpa, hossz 570 mm: teljesítményfelvétel 5,5 W, fényáram 676 lm.

Tápegység: Kifejezetten LED-es és világítási felhasználáshoz készült. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és túlmelegedés ellen védett (auto-recovery). Bemeneti oldalon 928491 sz.3 méretű ipari csatlakozóval felszerelve.

Bementi feszültség 90 – 305 V/AC; kimentesi feszültség 24 V/DC; kimentesi áram 2,5 A; teljesítmény 60 W; IP67.

Kapcsoló: Az ajtó kinyitásakor a világítás automatikusan felkapcsolódik. Készre vezetékelt az egyszerű felszereléshez.

Áramvezető sínek: Az intelligens kábel elhelyezés lehetővé teszi a lámpák különböző magasságokban történő felszerelését. Felszerelés az integrált mágnes csikokkal. Jelölt elforgatható csatlakozó. A 940501 sz. készletnél nem.

Kábelezés: Minden szükséges összekötő kábel az egyes komponensek között. Csatlakozó kábel német földelt csatlakozóval 928640 sz. DE/2 méret. Az összekötő kábelek száma és típusa készlettől függően változik.

Világítás készlet a szekrény belterének oldalsó megvilágításához. A lámpákat oldalra a szekrényházra kell felszerelni. 2 lámpa összekapcsolásával elérhető a szekrény teljes magasságának megvilágítása. A készletek a GridLine szekrényeinkre vannak szabva és csak ezekre szabad felszerelni.

Basic készletek a szekrény belterének oldalsó megvilágításához.

A lámpa készlet beépített LED égőket tartalmaz, melyek nem cserélhetőek. A trafó (tápegység és kábel) a felhasználó által cserélhető.

Elhelyezés:

A lámpák száma 570 mm: 2

A lámpák száma 870 mm: 2

Tartalom:

LED lámpák, kapcsolóüzemű tápegység, kapcsoló, kábelezés.

Figyelem:

- **Maximum 6 darab 870 mm hosszú vagy 9 darab 570 mm hosszú lámpa csatlakoztatható egy tápegységhez.**
- **A rendszer nem fényerő szabályozható.**
- **Minden készletek német földelt csatlakozó dugasszal. Más országokba kérjük, külön rendelje meg a megfelelő csatlakozó kábelt a 928640 sz. alatt.**
- **Kapcsolók beépítése 20G szélességű szekrényekbe nem lehetséges.**
- **Redőnyös szekrényekhez nem alkalmas.**
- **A készletek csak szárnyas ajtós szekrényekhez alkalmasak.**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fényáram | 2220 lm |
| Teljesítményfelvétel | 29 W |
| Bemenet csatlakozó típus | F |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Termék fajtája | Fénysor |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Adapterkábel világításhoz Kivitel DE/2 | 928640 DE/2 |
|--|-------------|