

Garant GRIDLINE

## Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 50G, Szekrénymagassághoz: 750/800mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	940513 750/800
GTIN	4062406134464
Árucikk kategória	9GI

### Leírás

#### Kivitel:

Világítás készlet a szekrény belterének **rekeszenkénti** megvilágításához. A lámpák beépítése a polclap alá történik és az áramvezető sínhez kapcsolódnak. A készletek a felszerelt GridLine szekrényeinkre vannak szabva és ezeket csak ezekre szabad felszerelni.

**Extended készletek** a szekrénybelső egyes rekeszeinek megvilágításához.

A teljes készletek tartalmazznak minden alkotóelemet a GridLine szekrényekhez való szekrénybelső világítások beépítéséhez. 570 mm és 870 mm hosszú LED lámpákat tartalmaz. A csatlakozók a pólusok felcserélése ellen védettek. A teljesítményfelvétel függ a készletben lévő LED-es lámpák számától.

**Lámpák:** 30°-os fényszórási szöggel a csillogásmentes megvilágításhoz. Integrált mágnesek a szerkényen belüli szabad elhelyezéshez. Névleges feszültség 24 V/DC, a fény színe kb. 6000 K, CRI 80, A+ energiaosztály.

LED-es lámpa, hossz 870 mm: teljesítményfelvétel 8,5 W, fényáram 437 lm.

LED-es lámpa, hossz 570 mm: teljesítményfelvétel 5,5 W, fényáram 676 lm.

**Tápegység:** Kifejezetten LED-es és világítási felhasználáshoz készült. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség és túlmelegedés ellen védett (auto-recovery). Bemeneti oldalon 928491 sz.3 méretű ipari csatlakozóval felszerelve.

Bemeneti feszültség 90 – 305 V/AC; kimeneti feszültség 24 V/DC; kimeneti áram 2,5 A; teljesítmény 60 W; IP67.

**Kapcsoló:** Az ajtó kinyitásakor a világítás automatikusan felkapcsolódik. Készre vezetékhez az egyszerű felszereléshez.

**Áramvezető sínek:** Az intelligens kábel elhelyezés lehetővé teszi a lámpák különböző magasságokban történő felszerelését. Felszerelés az integrált mágnes csíkokkal. Jelölt elforgatható csatlakozó. A 940501 sz. készletnél nem.

**Kábelezés:** Minden szükséges összekötő kábel az egyes komponensek között. Csatlakozó kábel német földelt csatlakozóval 928640 sz. DE/2 méret. Az összekötő kábelek száma és típusa készlettől függően változik.

A lámpa készlet beépített LED égőket tartalmaz, melyek nem cserélhetőek. A trafó (tápegység és kábel) a felhasználó által cserélhető.

**Elhelyezés:**

A lámpák száma 870 mm: 2

**Tartalom:**

LED lámpák, kapcsolóüzemű tápegység, áramvezető sín, kapcsoló, kábelezés.

**Figyelem:**

- **Maximum 6 darab 870 mm hosszú vagy 9 darab 570 mm hosszú lámpa csatlakoztatható egy tápegységhez.**
- **A rendszer nem fényerő szabályozható.**
- **Minden készletek német földelt csatlakozó dugasszal. Más országokba kérjük, külön rendelje meg a megfelelő csatlakozó kábelt a 928640 sz. alatt.**
- **Kapcsolók beépítése 20G szélességű szekrényekbe nem lehetséges.**
- **Redőnyös szekrényekhez nem alkalmas.**

## Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	18 W
Fényáram	1350 lm
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Fénysor

## Tartozék

Adapterkábel világításhoz Kivitel DE/2	928640 DE/2
--	-------------