



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M18CBLDD-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. Alacsony karbantartási igényű kefe nélküli motorral nagy nyomatékkal. **REDLINK™ elektronika** – Biztonságos terhelésmenedzsment **túlterhelés elleni védelemmel** az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.

Előny:

REDLINK™ elektronika.

Tartalom:

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18C töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoszor.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M18CBLDD-202C
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min ⁻¹
Súly	1,5 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Jellemző felhasználás	Strong
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában	52 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Csomagolás	Szállítókoszár
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18

