



LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: GLI182200C



Rendelési adatok

Rendelés száma	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Robusztus akkus építőipari lámpa, 120°-ban billenthető. Egyedileg vezérelhető és beállítható a **Bosch Connectivity applikációval**.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Fényáram 2 fokozat	300 lm
IP védettség osztály	IP 64

Gyártó jelölése	GLI 18-2200C
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	1900 g
Fényáram	2200 lm
Energiaellátás	Akkus
Égő	LED modul
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV