

Garant**Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott, Kulcsok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	627132 9
GTIN	4062406133870
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

A kiváló minőségű acélból készült **rugós tartógolyó** a feltűzött csavarokat minden helyzetben biztosan megtartja, még a kibillent csavarokat is. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat függőleges, ferdén felfelé vagy lefelé lévő helyekre, vagy akár mély zsákfuratokba kell behelyezni és becsavarozni.

A **műanyag tartó** minden egyes kulcs egyszerű kivételét lehetővé teszi anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Tartalma:

1-1db 627128 sz. hajlított kulcs – 3 mm-től tartógolyóval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció	A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
Hosszú kivitel	igen

Termék fajtája

Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 5 mm

627128 5

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 8 mm

627128 8

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 1,5 mm

627128 1,5

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 3 mm

627128 3

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 10 mm

627128 10

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 4 mm

627128 4

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 6 mm

627128 6

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 2,5 mm

627128 2,5

Hajlított hatszögkulcs tartógolyóval Krómozott Hatszög 2 mm

627128 2