



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™ 2”, Maximális nyomaték: 1100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654471 1100
GTIN	5060207566520
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- **Kompakt, kézre álló vizsgálókészülék.**
- **Csavaros rögzítés sík felületen (asztal, fal stb.).**
- **LCD kijelző. A LED-es háttérvilágítás jó leolvashatóságot biztosít rosszul megvilágított munkaterületeken.**
- **A beépített Micro-USB-2.0 csatlakozó lehetővé teszi az áramellátást.**
- **Mértékegységek: Nm.**

Előny:

- **Egyszerű kezelés (hiba-minimalizálás).**
- **„Kalibrálási szaktudással” nem rendelkező felhasználók is használhatják.**
- **A kijelző nullázásához csak egy gomb megnyomása szükséges.**

Felhasználás:

A kattanó és kijelzős, jobbos forgású nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.

Pontosság:

Százalékos mért érték hiba $\pm 1\%$ a 110-1100 Nm méréstartományban; $\pm 2\%$ a 110 Nm-nél kisebb méréstartományban.

Tartalom:

USB tápegység (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kábel, stabil, műanyag kofferben.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1100 Nm
Méréstartomány	50 - 1100 Nm
Kijelző készülék mélysége	132,5 mm
Négyszög-adapter	3/4 coll
Kijelző készülék szélessége	140 mm
Súly	3,5 kg
Kijelző készülék magassága	120 mm
Nyomaték mérési pontossága	±1 %
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 - 240 V
Külső hatszög	27 mm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 1000	020120 1000
--	-------------