

Garant GRIDLINE

Polclap 200 kg, Szekrény- / rekeszszélesség G-ben: 30**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940590 30
GTIN	4062406134877
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott polclap nagyobb teherbírással.

Alkalmazható:

940001 – 940217, Nr. 940801 – 940907 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

1 pár univerzális tartó 2 részes polclappal.

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekeszsel rendelkeznek.

Műszaki leírás

Szélesség	700 mm
Mélység	425 mm
Beépítési magasság	125 mm
Vastagság	40 mm
Felhasználási terület	Nagyteherbírású szekrény
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Anyag	horganyzott

Termék fajtája

Polclap