

**Fiber tárcsa XF 733 (CER), Ø 115 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566451 36
GTIN	4018875001363
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfíber**. 22,23 mm-es furat és keresztthornyok. **VSM XF 733 maximális csiszolási teljesítménnyel és élettartammal** olyan színes- és könnyűfémeken, mint az **alumínium**. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg megakadályozza az eltömődést és a forgácsok feltapadását.

Szemcsefajta: **Kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (STEARAT Plus)**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy **rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához**.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
Szemcsézet	36
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Fiber tárcsa