

Garant GRIDLINE

Perforált falas függőleges szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság mm / perforált falak száma: 2000/3



Rendelési adatok

Rendelés száma	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Árucikk kategória	9GI

Leírás

Kivitel:

Perforált falas függőleges szekrény, 30×28G

A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómankolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 50 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falak teleszkópos sínekkel vannak megvezetve és **egyenkénti kihúzás biztosítással** rendelkeznek. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg. A függőleges kihúzható elemek hasznos területe 2,1 m² (mélység×magasság 635×1690 mm).

Szín:

Alap kivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint Easyfix akasztók és tartók stb. a 95. termékcsoporthoz talál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Függőleges fiók hasznos magassága	1690 mm
-----------------------------------	---------

Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	28
Súly	217 kg
Mélység	700 mm
Perforált falak száma	3
Szélesség G-ben	30
Szélesség	750 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége	635 mm
Függőleges fiók teherbírása	80 kg
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	Perforált fal függőleges szekrény
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11