

Garant GRIDLINE

Perforált falas függőleges szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942043 2000
GTIN	4062406135478
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrény, 40×28G

A 942033 sz. 2000/4 mérethez hasonló kivitel, azonban **3 függőleges fiókkal**. Kitűnően alkalmas függesztékek és hevederek helytakarékos tárolásához.

Tartalom:

3 db rakodópole a hevederekhez 942054 sz. 2 méret; 4 db 45°-os univerzális tartó 955590 sz. 75 méret; 4 db 90°-os univerzális tartó 955600 sz. 100×100 méret.

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	28
Perforált falak száma	3
Szélesség	1000 mm
Függőleges fiók teherbírása	80 kg

Súly	243 kg
Szélesség G-ben	40
Függőleges fiók hasznos mélysége	635 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	1690 mm
Magasság	2000 mm
Mélység	700 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	Perforált fal függőleges szekrény
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Függőleges szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------