

Garant GRIDLINE

Office Station kompletten, szárnyas ajtó nyomtatófedéllal, 3 fiókkal, 2×30×28G, Típus: DE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948800 DE
GTIN	4062406135515
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

A gyártás közelében lévő információs, ellenőrző és dokumentációs hely.

Felső szekrény zárható műanyag redőnyökkel és az alábbi felszereltséggel:

- **Integrált világítás LED-es technológiával.**
- **Világítás be- / kikapcsoló.**
- **5-ös csatlakozó aljzat, F típusú.**
- **2 polclap, 25-mm osztásban állítható magasságú. Hasznos szélesség 1400 mm, hasznos mélység 300 mm.**
- **Kihúzható munkalap (melamin fa) a hátoldalon legurulásgátló peremmel, végállásban reteszeléssel. Vastagság 29 mm. Kihúzás 150 mm.**
- **Integrált kábelcsatorna és kábel átvezetések.**
- **7 m hosszú csatlakozó kábel.**
- **Ventilátor szűrővel.**

Alapszekrény számítógépházzal, zárható szárnyas ajtóval, nyomtató nyílással. Szárnyas ajtós szekrény kihúzható polccal, hasznos szélesség 580 mm, hasznos mélység 480 mm. Szárnyas ajtós szekrényben, 3 db csatlakozó aljzat 250 V / 16 A be- / kikapcsolóval.

Szerszámszekrény ház alap teljesen kihúzható fiókokkal (75 kg teherbírás).

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A műanyag redőnyök színe nem konfigurálható.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Súly	342 kg
Szélesség	1500 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	2200 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	2×30×28G
Termék fajtája	Iroda állomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931163 300