

Garant GRIDLINE

**Office Station nyomtatóház, szárnyas ajtó nyomtató fedéllel, 30×28G, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948815 1
GTIN	4062406135546
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

A gyártás közelében lévő információs, ellenőrző és dokumentációs hely.  
Számítógépház zárható szárnyas ajtóval, nyomtatófedéllel. Szárnyas ajtós szekrény kihúzható polccal, hasznos szélesség 580 mm, hasznos mélység 480 mm.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Magasság	1000 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	30x28G
Termék fajtája	Iroda állomás

---

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------