

Garant**Polcos szekrény lemezes szárnyas ajtók, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	945001 1000
GTIN	4062406135485
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcos rendszerszekrény 30×11G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke.
Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

GridLine polcclapokat a polcos szekrényekhez a 944061, 944065 sz. alatt talál.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység G-ben	11
Súly	39 kg
Szélesség G-ben	30
Fogantyú pozícionálása	Felül

Szélesség	750 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Mélység	275 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Magasság	1000 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------