

Garant**Polcos szekrény Ablakos szárnyas ajtók, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	945003 2000
GTIN	4062406135614
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcos rendszerszekrény 30×11G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke.
Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

GridLine polclapokat a polcos szekrényekhez a 944061, 944065 sz. alatt talál.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Szélesség G-ben	30
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	750 mm

Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Mélység G-ben	11
Súly	45 kg
Mélység	275 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------