



Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül, Fúró Ø: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	788041 30
GTIN	4058546228675
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterék a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

Felhasználás:

Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm² keménység feletti kemény téglá.

Figyelem:

Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Maximális vágási mélység	60 mm
Felhasználás	Víz- és fűtőcsövek, halogén fényszóró
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Lyukfűrész

Tartozék

Speciális adapter központfúróval Teljes hossz 115-6KT mm

788052 115-6KT