



## Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül, Fúró Ø: 76mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	788041 76
GTIN	4058546228767
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterek a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

#### Felhasználás:

Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm<sup>2</sup> keménység feletti kemény téglá.

#### Figyelem:

**Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**

### Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Maximális vágási mélység	60 mm
Felhasználás	Kapcsoló-, gipszkarton- és elosztó doboz, süllyesztett lámpák
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Lyukfűrész