



Univerzális lyukfűrész készlet, Tartalom (db): 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	788042 10
GTIN	4058546228842
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterek a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

Felhasználás:

Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm² keménység feletti kemény téglák.

Tartalom:

Univerzális lyukfűrészek 788041 sz.: 1-1 db 35; 44; 51; 57; 68; 76 méret

Központfúró 788051 sz.: 2 db 115 méret

Adapter központfúróval 788052 sz.: 1 db 115-6KT méret

Gyémánt reszelő: 1 db

Hatszögkulcs: 1 db

Tárolás: Műanyag koffer

Alkatrész:

Központfúrók a 788051 sz. és speciális adapterek központfúróval a 788052 sz. alatt kaphatóak.

Figyelem:

Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Termék fajtája	Lyukfűrész

Tartozék

Központfúró Teljes hossz 115 mm	788051 115
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 76 mm	788041 76
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 35 mm	788041 35
Speciális adapter központfúróval Teljes hossz 115-6KT mm	788052 115-6KT
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 68 mm	788041 68
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 57 mm	788041 57
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 51 mm	788041 51
Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül Fúró Ø 44 mm	788041 44