

Garant**Keményfém fúrószár készlet, Fúró Ø: 5-12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789045 5-12 |
| GTIN | 4062406135898 |
| Árucikk kategória | 71C |

Leírás**Kivitel:**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A **4×90° geometria** a speciális fejlesztésű **azonos magasságú vágóélel** és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. **Radiális** kialakítású **vasalás védelem**: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.

Előny:

- **Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.**

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

Tartalma:

Kalapácsfúró szár 789040 sz.: 1–1 db
5; 6; 8 méret, hossz 110 mm;
6; 8; 10; 12 méret, hossz 160 mm

Tárolás: Műanyag kazetta

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Szerszámanyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Plus |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 10X160 mm | 789040 10X160 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 12X160 mm | 789040 12X160 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X110 mm | 789040 8X110 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X110 mm | 789040 6X110 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 5X110 mm | 789040 5X110 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X160 mm | 789040 8X160 |
| Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X160 mm | 789040 6X160 |