

**LED-es akkumulátoros munkalámpa, 12 V, Típus: GLI12330****Rendelési adatok**

Rendelés száma	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

12 V munkalámpa 10 LED-del és két fényerő fokozattal. Beállítható szög max. 200°, felakasztó kampó, karabiner és integrált mágnes.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Gyártó jelölése	GLI 12-330
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	300 g
Energiaellátás	Akkus

Fényáram	330 lm
Billenési tartomány	0 - 200 fok
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073851 B12
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12 V	073855 B12