



## Akkus orrfűrész, Típus: M18FSX-12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

Milwaukee akkus orrfűrész nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.

- Fokozatmentes löketszám vezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.
- Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.

#### Tartalom:

HD Box szállítókoszár, 1x 18V / 12 Ah High Output akku, gyorsöltő készülék és orrfűrészlap.

#### Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	12 Ah
Súly	5,5 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Löketszám	0 - 3000 min <sup>-1</sup>

Lökethossz	28,6 mm
Max. vibráció EN szerint	22,2 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Különlegesség	FIXTEC, LED
Gyártó jelölése	M18FSX-121C
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
---	--------------