

**Akkus orrfűrész akku nélkül, Típus: GSA1832-0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Két fokozatú sebesség beállítás különböző anyagokhoz.
Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléstől és hosszú élettartamot biztosít. Készülék ergonomikus puha markolattal.

Tartalom:

Akkus orrfűrész akkuk nélkül, gyorstöltő készülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073859 sz. alatt talál.
Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GSA 18 V-32
Löketszám	0 - 2500 min ⁻¹
Különlegesség	SDS
Lökethossz	32 mm
Csomagolás	Szállítóköffer
Súly	3,5 kg
Max. vibráció EN szerint	10 m/s ²

Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073856 C18
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EF	588600 922EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922EHM	588600 922EHM
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122EF	588600 1122EF
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1122BF	588600 1122BF
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073863 C18
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 922BF	588600 922BF
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Orrfűrészlap készlet Megnevezés 1155CHM	588600 1155CHM
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073858 C18

Akku induló készlet ProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073867 C18