

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 20 mm, Gömb Ø D: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494222 2,5
GTIN	2050002041028
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Gömb Ø D	2,5 mm
Súly	0,4 g
Szár Ø S	1,4 mm
Anyag szára	Acél
Működő munkahossz	16,4 mm
Hossz L	20 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó