

HOLEX**Fiber tárcsa, normál korund (A), Ø 115 mm, Szemcsézet: 150****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 566410 150 |
| GTIN | 4062406135973 |
| Árucikk kategória | 52M |

Leírás**Kivitel:**

Szakadásálló, de nagyon hajlékony **vulkánfiber**. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.

HOLEX univerzális fiber tárcsa minden fém csiszolásához. Szemcséfajta: **Normál korund (A)**.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 566670 sz. tartótányérral. Nagy **rugalmasságú sima vagy íves felületek csiszolásához**.

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Csiszolóeszköz alapja | Vulkánfiber |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 115 mm |
| Befogó | Roloc™ gyorscsere rendszer |
| Furat Ø | 22,23 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gyorscsere rendszerhez | Roloc™ |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Fiber tárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |