

Garant GRIDLINE

Fali szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Szélesség G-ben: 40**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943901 40
GTIN	4062406136147
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal \square 9x9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Műszaki leírás

Mélység	400 mm
ComfortClose	nem
Hasznos mélység	325 mm
Szélesség	1000 mm
Magasság	600 mm
Polclapok száma	1

Hasznos szélesség	950 mm
Hasznos magasság	445 mm
Súly	31 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	943914 40