

Garant GRIDLINE

**Fali szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Szélesség G-ben: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	943901 20
GTIN	4062406136123
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal  $\square$  9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztázni kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
Mélység	400 mm
Szélesség	500 mm
Hasznos szélesség	450 mm

Hasznos magasság	445 mm
Súly	18 kg
Magasság	600 mm
Polclapok száma	1
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos mélység	325 mm
Szélesség G-ben	20
Mélység G-ben	16
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	943914 20