

Garant GRIDLINE

Fali szekrény lemezes tolóajtókkal, Szélesség G-ben: 60**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943905 60
GTIN	4062406136185
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén. Középső fallal. Hozzávaló polclap 943914 sz. 30 méret.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztázni kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	1450 mm
Hasznos magasság	463 mm
Polclapok száma	2
Magasság	600 mm
ComfortClose	nem
Súly	55 kg

Mélység	400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos mélység	325 mm
Szélesség	1500 mm
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

Tartozék

Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	943914 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F