

Garant GRIDLINE

Fali szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Szélesség G-ben: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943903 20
GTIN	4062406136154
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal \square 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hasznos mélység	325 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	600 mm
ComfortClose	nem

Polclapok száma	1
Hasznos szélesség	450 mm
Hasznos magasság	445 mm
Súly	18 kg
Mélység	400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

Tartozék

Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	943914 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F