

Garant GRIDLINE

Fali szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Szélesség G-ben: 30**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943903 30
GTIN	4062406136161
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Műszaki leírás

Mélység	400 mm
Hasznos magasság	445 mm
Hasznos szélesség	700 mm
ComfortClose	nem

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	600 mm
Szélesség	750 mm
Hasznos mélység	325 mm
Súly	25 kg
Polclapok száma	1
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

Tartozék

Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	943914 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F