

Garant GRIDLINE

**Fali szekrény ablakos tolóajtókkal, Szélesség G-ben: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	943907 60
GTIN	4062406136208
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal  $\square$  9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén. Középső fallal. Hozzávaló polclap 943914 sz. 30 méret.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	400 mm
Hasznos magasság	463 mm
ComfortClose	nem
Súly	55 kg
Polclapok száma	2

Hasznos mélység	325 mm
Hasznos szélesség	1450 mm
Magasság	600 mm
Szélesség	1500 mm
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

## Tartozék

Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	943914 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21