


**Garant****Polcos szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944005 2000
GTIN	4062406136437
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

**Elhelyezés:**

Tárolódobozok száma: 30 × 963321 sz. SB6 méret; 30 × 963321 sz. SB5 méret; 20 × 963321 sz. SB4 méret

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
- Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Súly	82 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Magasság	2000 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	275 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	9
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	11
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G Szekrény szélesség G-ben 30	944061 30
	944065 30

Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G  
Szekrényszélesség G-ben 30

---