

Garant**Polcos szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944003 2000
GTIN	4062406136420
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómankolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 30 × 963321 sz. SB6 méret; 30 × 963321 sz. SB5 méret; 20 × 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
- Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1845 mm
Polclapok száma	9
Mélység	275 mm
Szélesség	750 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	2000 mm
Súly	82 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	11
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G Szekrény szélesség G-ben 30	944065 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
	944061 30

Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G
Szekrény szélesség G-ben 30
