

Garant**Polcos szekrény ajtók nélkül, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944009 2000
GTIN	4062406136444
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

Feltöltött polcos szekrény, 30x11G.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 30 x 963321 sz. SB6 méret; 30 x 963321 sz. SB5 méret; 20 x 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a **963321 sz. alatt.**
- Külön polclapokat lásd a **944061, 944065 sz. alatt.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	82 kg
------	-------

Hasznos magasság	1845 mm
Polclapok száma	9
Szélesség	750 mm
Mélység	275 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Magasság	2000 mm
Szekrény előlap	nyitott
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	11
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G Szekrény szélesség G-ben 30	944061 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G Szekrény szélesség G-ben 30	944065 30