



## Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: M12FIWF12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral.
- Hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.
- Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat.
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés.
- REDLINK PLUS™ elektronika – az egyedülálló teljesítmény menedzsment.
- A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozatok között.

Szorítógyűrűvel.

#### Előny:

FUEL™ csúcsminőségű modell.

#### Tartalom:

Inkluzív 2xLi-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M12FIWF12-422X
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Súly	1,1 kg
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték 1. fokozat	339 Nm
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	12 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M16
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s <sup>2</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

## Tartozék

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
--	-------------