



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18ONEFF-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között. A világszerte első **1 colos 18-V akkus FUEL™ ütvecsavarozó** akár 2033 Nm nyomatékra is képes kompakt méretek mellett, melyhez sem kábelre, sem sűrített levegőre nincs szüksége. Az integrált ütésszám ellenőrzés növeli a kiválasztott fordulatszám ismételt eredményeit. Új **High-Output™ 8,0 Ah** akkuval.

- **ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Előny:

DRIVE CONTROL™.

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték 1. fokozat	530 Nm
Szerszámbefogó mérete	1 coll
Ütésszám 4. fokozat	0 - 2500 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	M18ONEFHIWF1-802X
Ütésszám 3. fokozat	0 - 2100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozat	0 - 1650 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Maximális nyomaték 4 fokozat	2033 Nm
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1350 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M42
Maximális nyomaték 2. fokozat	1020 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat	1800 Nm
Súly	5,9 kg
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8