

**Garant****Nagyoló csiszolótárcsa X-LOCK Univerzális, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Gyors, szerszám nélküli tárcsacsere X-LOCK rendszerrel.

**Univerzális felhasználáshoz INOX, acél és öntvény anyagokon.**

**Specifikáció:**

**A30R-BF.**

**Figyelem:**

Az X-LOCK nagyoló tárcsák visszamenőlegesen kompatibilisek és hagyományos sarokcsiszolókon használhatóak.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	115 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Furat Ø	22,23 mm
Sorozat	X-LOCK rendszer

Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		