

**Garant****Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel X-LOCK EXTRA VÉKONY, INOX, Tárcsa Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563273 125
GTIN	4062406151720
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Speciális típus **INOX-hoz**.

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja**.

Gyors, szerszám nélküli tárcsacsere X-LOCK rendszerrel.

**Specifikáció:****A60R-BF.****Figyelem:**

Az X-LOCK vágótárcsák visszamenőlegesen kompatibilisek és hagyományos sarokcsiszolókon használhatóak.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	125 mm
Tárcsaszélesség	1 mm
Alak leírása	Egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A60R-BF
Sorozat	X-LOCK rendszer
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

Száraz

alkalmas