



Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: M18FHM



Rendelési adatok

Rendelés száma	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.**
- **Nagy szilárdságú fém hajtóműház.**
- **Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.**

M18 FUEL™ SDS-MAX akkus kombinált kalapács kefe nélküli POWERSTATE™ motorral. REDLINK PLUS™ elektronika High-Output™-tal
12,0 Ah akku.

Integrált **ONE-KEY™** technológia reteszelt kapcsoló tartós üzemhez. A hosszú antivibrációs hátsó markolat minimalizálja a vibrációkat.

Előny:

ONE-KEY™ technológia.

Tartalom:

Töltőkészülék, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output akku, koffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M18FHM-121C
-----------------	-------------

Maximális ütésszám	2900 min ⁻¹
Szerszámbefogó alakja	SDS Max
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	12 Ah
Ütési energia	11 J
Szár	SDS Max
Fordulatszám-tartomány	0 - 380 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	9,4 m/s ²
Csomagolás	Szállítóköffer
Súly	10,2 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Maximális csigafúró Ø betonban	45 mm
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 12 mm	787060 12
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akku induló készlet High Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Keményfém univerzális fúró készlethosszú Fúró Ø 6-12 mm	787055 6-12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4-10 mm	787057 4-10
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 8 mm	787060 8
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Keményfém univerzális fúróhosszú SDS-plus befogóval Fúró Ø 10 mm	787060 10
Keményfém univerzális fúró készlet Fúró Ø 4-10 mm	787050 4-10
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12