



## Akkus excenter csiszoló akkumulátorral, Típus: M18BOS125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**M18 akkus excenter csiszoló** 6 fokozatú sebesség beállítással az anyagnak megfelelő leválasztási teljesítményhez. Porgyűjtő doboz integrált szűrővel. A rendszer 100%-ban kompatibilis a Milwaukee® M18™ termékkínálattal. 8 lyukú csiszolótányér a hatékony elszíváshoz.

#### Tartalom:

2x5,0 Ah Li-Ion akku, porzsák, elszívó adapter, bővítő adapter, 2x csiszolópapír.

#### Figyelem:

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.

### Műszaki leírás

Rezgésszám	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Excentricitás	2,4 mm
Gyártó jelölése	M18BOS125-502B
Csiszolótányér Ø	125 mm
Súly	1,6 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	18 V

Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Excenter csiszoló

## Tartozék

Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 120	567745 120
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 180	567745 180
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 240	567745 240
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 320	567745 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 40	567745 40

Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 400	567745 400
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 60	567745 60
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 600	567745 600
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 80	567745 80
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)8 lyukasztással Szemcsézet 800	567745 800