



## Akkumulátoros sarokcsiszoló 18 V, Típus: M18FLAG



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**Akkus** kétkezes sarokcsiszoló Ø 230 mm. Éberségi kapcsolóval és újraindulás elleni védelemmel felszerelt kivitel.

A kefe nélküli POWERSTATE™ motor legújabb generációja.(csupán egy 18 V / 12 Ah High Output™ akkucsomag működteti)

#### Tartalom:

1× 18 V / 12 Ah **High Output™** Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, védőburkolat, AVS oldalsó fogantyú, Fixtec gyorszorító anya, 2 × cserélhető porvédő rács, szállítókoszor.

### Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	65 mm
Akkumulátor kapacitás	12 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Maximális fordulatszám	6600 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	M18FLAG230XPDB-121C
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	5,2 kg

Max. vibráció EN szerint	8,7 m/s <sup>2</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Különlegesség	FIXTEC
Különlegesség	Éberségi kapcsoló
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Csomagolás	Szállítókoffer
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8