



Sarokcsiszoló GWX, Típus: 9-115S



Rendelési adatok

Rendelés száma	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetők elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.**
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.**
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetők fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.**
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.**

Sarokcsiszoló 115 mm, 900 W motor közvetlen hűtéssel. **X-Lock rendszer.**

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra, szerszámos koffer.

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány	2800 - 11000 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	900 W
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Különlegesség	Változó fordulatszám

Gyártó jelölése	GWX 9-115 S
Maximális tárcsa Ø	115 mm
Súly	2,1 kg
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló