



Sarokcsiszoló GWX, Típus: 14-125



Rendelési adatok

Rendelés száma	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors:** A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó:** Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható:** A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül!** Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.

Sarokcsiszoló 125 mm 1.400 W motorral. **X-Lock rendszer.**

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat és karton.

Műszaki leírás

Különlegesség	Lágy indulás
Teljesítményfelvétel	1400 W
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen

Gyártó jelölése	GWX 14-125
Súly	2,3 kg
Fordulatszám-tartomány	11000 min ⁻¹
Csomagolás	Karton
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló