



Sarokcsiszoló GWX, Típus: 19-125S



Rendelési adatok

Rendelés száma	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.**
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.**
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.**
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-LOCK sarokcsiszolóknál kevésbé erősek és csekélyebbek a csiszolási nyomok.**

Sarokcsiszoló 125 mm 1.900 W motorral. **X-Lock rendszer.**

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra és karton.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Gyártó jelölése	GWX 19-125 S
Teljesítményfelvétel	1900 W
Súly	2,5 kg

Fordulatszám-tartomány	2800 - 11500 min ⁻¹
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Különlegesség	Változó fordulatszám; Kickback Control
Csomagolás	Karton
Energiaellátás	Vezetékes
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló