



Magfúrógép, Típus: MAB455



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Robusztus mágneses magfúrógép minden anyagfajtához. MK2-szerszámbe fogóval, **kulcs nélküli fúró gyorscsere rendszerrel. Magfúró Ø 14 / 18 / 22 mm, fogásmélység 30 mm.**

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Szélesség	175 mm
-----------	--------

Munkalöklet	160 mm
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Maximális csigafúró Ø acélban	18 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	40 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	450 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	1150 W
Súly	13 kg
Mágnestalp szélessége	168 mm
Magasság	440 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	250 min ⁻¹
Mágnestalp hossza	84 mm
Hossz	295 mm
Gyártó jelölése	MAB455
Szerszámbefogó alakja	MK2
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Magfúró készlet HSS	118825
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18