



Magfúrógép, Típus: MAB525



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Erőteljes sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, **menetvágásához**, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A **jobb / bal forgásirány**, a teljeshullámú elektronika, a **kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel** rendelkező szerszámbefogó és a termovédelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosít. **Magfúró Ø 14 / 18 / 22 mm**, fogásmélység 30 mm; SSBF **gyorsbefogó fúrótokmány** 1 – 16 mm. **Menetfúró adapter** M10 / M12 / M16.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárák, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**

- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	MAB525
Max. dörzsárazás Ø	20 mm
Max. süllyesztés Ø	50 mm
Munkalöket	160 mm
Mágnestalp hossza	90 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	180 - 580 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	1600 W
Maximális menetfúrás Ø acélban	M20 mm
Mágnestalp szélessége	180 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	50 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	70 - 280 min ⁻¹
Szerszámbefogó alakja	MK3
Szélesség	171 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	20 mm
Hossz	295 mm
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Magasság	492 mm
Súly	16 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Magfúró készlet HSS	118825
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26