



Magfúrógép, Típus: MAB485



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Erőteljes sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, **menetvágásához**, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A **jobb / bal forgásirány**, a teljeshullámú elektronika, a **kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel** rendelkező szerszámbefogó és a termovédelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosít. **Magfúró Ø 14 / 18 / 22 mm**, fogásmélység 30 mm; SSBF **gyorsbefogó fúrótokmány** 1 – 16 mm. **Menetfúró adapter** M10 / M12 / M16.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárazók, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**

- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Mágnestalp szélessége	168 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	18 mm
Teljesítményfelvétel	1150 W
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Max. dörzsárazás Ø	18 mm
Szélesség	175 mm
Súly	13 kg
Hossz	295 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	100 - 450 min ⁻¹
Max. süllyesztés Ø	40 mm
Magasság	440 mm
Munkalöket	160 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	50 - 250 min ⁻¹
Mágnestalp hossza	84 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M16 mm
Gyártó jelölése	MAB485
Szerszámbefogó alakja	MK2
Maximális magfúrás Ø acélban	40 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Magfúró készlet HSS	118825
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16